

Bedieningspaneel



1. Aan/uit toets en conrolelampje aan/uit
2. Programmatoets
3. '3 in 1' toets
4. Toets 'halve belading'
5. Uitgestelde start toets
6. Display uitgestelde starttijd
7. Controlelampjes waterontharder en glansspoelmiddel
8. Controlelampje waterinlaat
9. Controlelampjes 'geselecteerd programma'

Programma keuzetabel

Programma	Symb.	Programma-informatie	Programma-verloop	Wasmiddel voor-/hoofd	Tijd (min)	Energie (kWh)	Water (l)
Auto		Voor alle vieze vaat, zoals schalen, pannen, braadpannen, borden en borden met ingedroogde voedselresten	Voorspoelen (45 °C) Autowas (45-55 °C) spoelen (65 °C) drogen	5/30 gr. (3in1)		0,9-1,3	11-15
Intensief		Zeer vieze vaat, zoals schalen pannen, braadpannen, borden met ingedroogde voedselresten.	voorspoelen (50 °C) hoofdwass (60 °C) spoelen (70 °C) drogen	5/30 gr. (3in1)	170	1,6	18,5
Normaal		Normaal vieze vaat, zoals schalen, borden, glazen, niet erg vieze pannen.	voorspoelen (45 °C) hoofdwass (55 °C) spoelen (65 °C) drogen	5/30 gr. (3in1)	180	1,3	15
Economisch spaar-programma	 EN 50242	Niet erg vieze vaat, zoals borden, glazen, kommen en niet erg vieze pannen.	voorspoelen hoofdwass (45 °C); spoelen (65 °C) drogen	5/30 gr. (3in1)	190	0,93	11
90 min.		Dagelijkse vaat in 90 minuten. Voor elke dag vaat zoals niet erg vieze of normale borden en pannen.	hoofdwass (65 °C) spoelen (65 °C) drogen	30 gr.	90	1,35	12,5
Glas		Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein	voorspoelen hoofdwass (40 °C) spoelen (60 °C) drogen	5/30 gr. (3 in 1)	130	0,9	12,5
Snel		Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein. Geen droging.	hoofdwass (45 °C); spoelen (50 °C) spoelen (55 °C)	25 gr.	30	0,75	11
Spoelen		Voor vaat die alleen hoeft te worden gespoeld en gedroogd.	Voorspoelen		15	0,02	4

EN 50242: Dit is een testprogramma. De informatie voor een vergelijktest in overeenstemming met EN50242 is als volgt:

- capaciteit: 13 couverts
- positie bovenkorf: wieltjes op geleiders / spoelstand: 6